



Verkytgssats för jordning av berörings- säkert kabelavslut SKA 630 II



Verkygsväska SKA 630 II




RAGNAR STÅLSKOG AB

Box 701, SE-194 27 Upplands Väsby, Sverige. Besöksadress: Instrumentvägen 6
Tel: +46 8 594 211 80 Fax: +46 8 590 882 91 www.stalskog.se rs@stalskog.se

Verktgssats

ALLMÄNT

Verktgssats typ SKA 630 II är avsedd för jordning av högspänningskabelskåp med berörings-säkert kabelavslut, 630A. Verktgsväska innehåller bland annat kulbultar, gripsökare, momentdon, hylsor och en insexhylsa för att avlägsna de kapacitiva delar på de olika avsluten. För jordning krävs även ett jordningsdon, exempelvis R/S ABs´ universaljordningsdon med klämma JK 27.



Verktgsväska SKA 630 II

E-nummer	Benämning	Artikelnummer	Antal
E16 363 43	Väska	70562	1 st
E16 594 45	Momentdon	JMD 2	1 st
E16 594 39	Gripsökare	MSOC 25	1 st
E16 363 33	Spindel m. 1/2" anslutning	HTM/JGS	1 st
E16 159 95	Hylsa 6 mm insex 1/2" för RS1020AF		1 st
E16 159 96	Hylsa 8 mm insex 1/2" för Kabeldon	100045	1 st
E16 159 97	Hylsa 17 mm 1/2"	100046	1 st
E16 159 98	Hylsa 19 mm 1/2" för Raychem/M12	100047	1 st
E16 159 98	Hylsa 22 mm 1/2"	100048	1 st
E16 159 99	Hylsa 24 mm 1/2"	100049	1 st
E16 363 29	Fastätning	70410	6 st
E16 598 73	Kulbult med fäste för ankarskena	RS1020 AF	3 st
E16 598 74	Kontaktbult M16 CSE 630	60140	3 st
E16 598 71	Kulbultar passa för beröringssäkra kabelavslut: Raychem typ RSTI-58 Kabeldon typ SOC/CSE 630 ENSTO typ USQJ 630	RS1525 127/M16	9 st

Komplett väska

E-nummer	Typ	Mått mm	Vikt kg/st
E16 363 31	SKA 630 II	450 x 350 x 120	8 kg

